

Montascale Universale
Serie LG 2010



Il nuovo montscale LG 2010 universale risponde alle esigenze di chi cerca un mezzo sicuro, forte e leggero. Con soli 35 Kg di massa è in grado di trasportare passeggeri di 130 kg per più di 600 scalini.

The new stairway climber LG 2010 is the choice to have a safety, lighth and at the meantime a strong machine. With only 35 kg of total weigth is able to move 130 kg for more then 600 steps.









Serie LG 2010

Il nuovo montscale **LG 2010** universale risponde alle esigenze di chi cerca un mezzo sicuro, forte e leggero. Con soli **35 Kg di massa** è in grado di trasportare passeggeri di **130 kg per più di 600 scalini**.

*The new stairway climber **LG 2010** is the right choice to have a safety, light and at the meantime a strong machine. With only **35 kg of total weight** is able to move **130 kg for more than 600 steps***






Serie LG 2010

Dati Tecnici - Technical details

| | |
|---|---|
| Massa complessiva: Total weight: | Kg. 35 |
| Massa del timone: Weight of the handle bar with controls: | Kg. 5,50 |
| Massa del caricabatteria: Weight of the battery charger: | Kg. 0,300 |
| Alimentazione del carica batteria: Battery charger power supply: | 90V 240 V |
| Potenza del motore Motor power | 350 W |
| Potenza assorbita caricabatteria: Battery charger power absorbed: | 80 W |
| Massimo peso trasportabile: Maximum trasportable weight | Kg. 130 (standard) Kg. 160 (optional) |
| Percorrenza in autonomia: Operating range: | 600 scalini/stairs (standard) 1400 scalini/stairs (optional) |
| Autonomia con indicatore di batteria in riserva: operating range with reserve battery indicator on: | 20 scalini/stairs |
| Massima altezza scalino Maximum stair height | cm 20 (standard) cm 27 (optional) |
| Temp. di uso e stoccaggio: Storage and use temperature: | -20°C+50°C |
| Velocità massima: Maximum speed: | 8-20 steps/min |



* Su richiesta è disponibile montascale per altezza gradino 24 cm

Le caratteristiche dell'ausilio riportate sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. ANTANO GROUP si riserva in qualsiasi momento di apportare qualsiasi modifica migliorativa che riterrà idonea.

Serie LG 2010 W

La versione **LG 2010 W** è universale adatto a tutti i tipi di carrozzina, senza bisogno di alcun tipo di adattamento. Tutte le sedie a rotelle in commercio possono essere alloggiare negli appositi pattini e blocchi di sicurezza che ne garantiscono la massima stabilità.

*The **LG 2010 W** is universal and adaptable to all type of wheelchairs without any type of attach. Safety and stability are guaranteed by wheel rail system block.*